

トータルクリーン化システム

- 1 クリーン化対応 RO 装置
 - 2 接合部の削減（大曲配管）
 - 3 レデュース継手（流速確保）
 - 4 RO 水循環
 - 5 原液ライン消毒
 - 6 末端ブロー
 - 7 精密濾過フィルタの自動フラッシング、自動リークチェック（TET）
 - 8 自動通液機能（停止時）
- 9 RO 膜循環（限外濾過フィルタ無し）
 - 10 極低濃度薬液によるライン消毒
 - 11 システム連動消毒
 - 12 2 段階薬液消毒（高濃度／低濃度封入）

